



Manifold Valve

Manifold configuration multi-port diaphragm valve

Size : 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"

Air operated Manifold

FVAM 2040

FVAM 2050

Specifications 사양

Size	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
OP.Temp	5~50 °C (60°C)
OP.Press(ordinary)	0 ~ 0.4MPa
OP.Press(reverse)	0 ~ 0.2MPa
Air Press	0.2 ~ 0.4MPa
Cycle	30cycle/min
치수	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
사용 온도	5~50 °C (60°C)
사용 압력(정)	0 ~ 0.4MPa
사용 압력(역)	0 ~ 0.2MPa
작동 압력	0.2 ~ 0.4MPa
작동 횟수	30cycle/min

Applications 사용 분야

- Chemical supply system
- Coater, developer
- Wet station
- Spin etching, cleaning system
- Microbe, biochemistry fields

General 개요

Various arrangement of flow port, for example, one inlet with many outlet ports of many in & outlet ports optimize practical use of space.

1개의 inlet과 여러 개의 outlet port, 혹은 여러 개의 in, out 등 다양한 flow port를 배열할 수 있어 공간 활용을 최적화할 수 있습니다.

Features 특징


- Available for PFA, PTFE, PVC, Stainless steel
- 2 to 5 layer arrangement
- NO, NC, Double Acting by air and Manual operation
- 1 inlet multi-outlet, multi-inlet, multi-outlet
- Tested up to 1 million cycles with PTFE diaphragm
- Particle free, none ion contamination
- Ultrasonic washing by DI water & vacuum packing
- PFA, PTFE, PVC, Stainless Steel 접액부 선택
- 2 ~ 5 layer 배열
- Air 구동의 NO, NC, Double Acting 및 Manual valve
- 1 inlet multi-outlet, multi-inlet, multi-outlet 등 다양한 선택
- 100만 cycle test를 거친 PTFE diaphragm
- Particle free, none ion contamination
- Degreasing, DI Water로 초음파 세정 및 진공 포장

How to order 주문 방법

FVAM □□□□ - □□ - □□ - □
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

FV□M	① Model	② Port	② Body	③ Actuator	④ Connection	⑤ Option	⑥ Port				
A : Air operated	2040	3P	T : PFA F : PTFE P : PVC 6 : SUS316	E : PP(표준) P : PVC H : 고온용	1 : 1/8"	0 : No option 1 : Indicator 2 : Flow control	3 : 3port (1inlet, 2outlet) 5 : 5port (1inlet, 4outlet) 6 : 6port (1inlet, 5outlet) 0 : others				
		A : 4mm									
	2050	4P			2 : 1/4"			P : FPT T : Tube Fitting			
		5P			B : 6mm						
					6P					3 : 3/8"	
					7P					C : 8mm	
		8P			0	Others					
		9P									

Dimension 크기 (아래의 도면은 참고용입니다. 반드시 당사의 영업부에 확인 하여 주시기 바랍니다.)



설계 치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청 바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.
 For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-mentioned dimensions are changeable.

우일플루콘 Wooil Flucon ☎ : 031 - 798 - 8743 (E-Mail) sales@flucon.co.kr